

**BÁSCULAS PORTÁTILES ADAM CPWPLUS; 75 LB./35 KG X 0.02 LB / .01 KG
LEGIBILIDAD, 220 V 50/60 HZ -HB-4774.4F**



SKU: HB-4774.4F | **Categorías:** [Capacidad de 20 lb a 140 lb](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Básculas portátiles Adam CPWplus; 75 lb./35 kg x 0.02 lb / .01 kg legibilidad, 220 V 50/60 Hz -HB-4774.4F

La línea de básculas industriales CPWplus es una de nuestras básculas más populares para pruebas de materiales y uso general en el campo. Con una base de acero, un plato de pesaje de acero inoxidable, un indicador remoto flexible y un teclado a prueba de salpicaduras, el CPWplus puede manejar fácilmente aplicaciones complicadas difíciles. La interfaz RS232, el adaptador de CA y el soporte de montaje en pared lo convierten en una solución versátil para trabajos de laboratorio y de campo. Utiliza 6 pilas AA. Maleta de transporte opcional (HB-4775C) disponible para facilitar la portabilidad.

- Gran pantalla LCD retroiluminada en un indicador remoto flexible
- Interfaz bidireccional RS232
- La función de retención congela la lectura
- Utiliza un adaptador de 9V (incluido) o seis pilas AA
- Base de acero, plato de pesaje inoxidable y teclado a prueba de salpicaduras
- Potencia: baterías AC / AA | Tamaño de la bandeja: 12 "cuadrados (300 mm cuadrados) | Peso de envío: 11 lb. (5 kg)

Accesorios



HB-4775C

Estuche rígido para balanza HB-4775

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO