

## BASTIDOR DE CARGA DE BATERÍA (BCR)



### Bastidor de carga de batería (BCR)

El BCR es para cargar las baterías IGU-16. Hay 48 ranuras en cada BCR, cada una con un indicador LED para mostrar el estado de carga de esa ranura.

COTECNO

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Bastidor de carga de batería (BCR)

**Tamaño (L×W×D):** 72×23,6×12,6 pulgadas / 1827×600×320 mm

**Peso:** 286,6 lb / 130 kg

**Diseño:** 12 filas, 4 cargadores en cada fila

**Corriente máxima:** 2A por ranura

**Voltaje de entrada:** 100-240 V, 50/60 Hz

**Potencia nominal:** 1920W

**Modo de carga:** Carga rápida <90%, carga lenta >90%

**Tiempo de carga:** <3,25 horas desde que está completamente descargada (batería IGU-16)

**Temperatura de carga:** +3 °C ~ +45 °C

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO