

BASTIDOR DE CARGA DE BATERÍA (BCR)



Bastidor de carga de batería (BCR)

El BCR es para cargar las baterías IGU-16. Hay 48 ranuras en cada BCR, cada una con un indicador LED para mostrar el estado de carga de esa ranura.

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bastidor de carga de batería (BCR)

Tamaño (L×W×D): 72×23,6×12,6 pulgadas / 1827×600×320 mm

Peso: 286,6 lb / 130 kg

Diseño: 12 filas, 4 cargadores en cada fila

Corriente máxima: 2A por ranura

Voltaje de entrada: 100-240 V, 50/60 Hz

Potencia nominal: 1920W

Modo de carga: Carga rápida <90%, carga lenta >90%

Tiempo de carga: <3,25 horas desde que está completamente descargada (batería IGU-16)

Temperatura de carga: +3 °C ~ +45 °C

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO