

BC2P-100 / SCN | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



SKU: BC2P-100 / SCN | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Nº de Pistones	2
Tasa de flujo	100 LPM
Vacío máximo	686 mmHg/27" Hg
Presión máxima	8,8 bar/125 psi
RPM	3450
Potencia del motor	100W - Protección térmica
Peso	4,3 Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (231x108x144)
Variaciones eléctricas	220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20	
Alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento en C.A 60Hz a nivel del mar

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO