


BC2P-36 / SCN | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



SKU: BC2P-36 / SCN | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Nº de Pistones	2
Tasa de flujo	36 LPM
Vacío máximo	635 mmHg/25" Hg
Presión máxima	8 bar/114 psi
RPM	1750
Potencia del motor	85W- Protección térmica
Peso	3,4 Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (215X108X143)
Variaciones eléctricas	220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20	
Alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento en C.A 60Hz a nivel del mar

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO