

## BC2P-780 / SCN | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



**SKU:** BC2P-780 / SCN | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Nº de Pistones	2
Tasa de flujo	78 LPM
Vacío máximo	648 mmHg/25,5" Hg
Presión máxima	8 bar/114 psi
RPM	3450
Potencia del motor	100W- Protección térmica
Peso	4,2 Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (231X108X143)
Variaciones eléctricas	220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20	
Alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento AC 60Hz a nivel del mar

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO