

## BCP-13/H | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



**SKU:** BCP-13/H | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Nº de Pistones	1
Tasa de flujo	13 LPM
Vacío máximo	615 mmHg/24,2" Hg
Presión máxima	5,3 bar/75 psi
RPM	1700
Corriente	1,5 amp-127v-0,7 amp-220v
Potencia del motor	25W
Peso	2,1 Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (152x113x136)
Variaciones eléctricas	220v/60Hz 127v/60Hz voltaje
IP-20	
Alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento a 60 Hz CA a nivel del mar

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Nro de pistones</b>	<a href="#">1</a>
<b>Tasa de flujo (LPM)</b>	<a href="#">13</a>
<b>Vacío máximo (mmHg)</b>	<a href="#">615</a>
<b>Presión máxima (bar)</b>	<a href="#">5,3</a>
<b>RPM</b>	<a href="#">1700</a>
<b>Fuerza de motor (W)</b>	<a href="#">25</a>
<b>Alta resistencia química</b>	<a href="#">Opcional</a>