

## BCP-13/H | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



**SKU:** BCP-13/H | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Nº de Pistones            | 1                                 |
| Tasa de flujo             | 13 LPM                            |
| Vacío máximo              | 615 mmHg/24,2"Hg                  |
| Presión máxima            | 5,3 bar/75 psi                    |
| RPM                       | 1700                              |
| Corriente                 | 1,5 amp-127v-0,7 amp-220v         |
| Potencia del motor        | 25W                               |
| Peso                      | 2,1 Kg                            |
| Dimensiones máximas en mm | CxLxA (152x113x136)               |
| Variaciones eléctricas    | 220v/60Hz<br>127v/60Hz<br>voltaje |
| IP-20                     |                                   |
| Alta resistencia química  | Opcional                          |

- Rendimiento a 60 Hz CA a nivel del mar

## INFORMACIÓN ADICIONAL

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Nro de pistones</b>          | <a href="#">1</a>        |
| <b>Tasa de flujo (LPM)</b>      | <a href="#">13</a>       |
| <b>Vacío máximo (mmHg)</b>      | <a href="#">615</a>      |
| <b>Presión máxima (bar)</b>     | <a href="#">5,3</a>      |
| <b>RPM</b>                      | <a href="#">1700</a>     |
| <b>Fuerza de motor (W)</b>      | <a href="#">25</a>       |
| <b>Alta resistencia química</b> | <a href="#">Opcional</a> |

COTECNO