

BCP-260/H | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



SKU: BCP-260/H | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Nº de Pistones	1
Tasa de flujo	26 LPM
Vacío máximo	695 mmHg/27,36 "Hg
Presión máxima	6,32 bar/90 psi
RPM	3400
Corriente	1,5 amp-127v-0,7 amp-220v
Potencia del motor	25W
Peso	2,35 Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (162x113x136)
Variaciones eléctricas	220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz Bivoltagem
IP-20	
Alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento AC 60Hz a nivel del mar

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO