


## BCP-390 / SCN | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



**SKU:** BCP-390/SCN | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

No. de pistones	1
Tasa de flujo	39 LPM
Vacío máximo	635 mmHg/25" Hg
Presión máxima	8 bar/114 psi
RPM	3450
Potencia del motor	90W- Protección térmica
Peso	2,85 Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (153x108x143)
Variaciones eléctricas	220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20 / alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento en C.A 60Hz a nivel del mar

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO