

## BCPDC-400/H | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



**SKU:** BCPDC-400/H | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Nº de Pistones	1
Tasa de flujo	40 LPM
Vacío máximo	690 mmHg / 27,16" Hg
Presión máxima	6,32 bar/90 psi
RPM	3400
Corriente	9,0 amp/12v
Potencia del motor	60W
Peso	1,6Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (162x126x75)
Variaciones eléctricas	12/24VCC
Alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento a nivel del mar

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO