

BALANZA ELECTRÓNICA DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS 30KG



- Admite papel térmico genérico y papel adhesivo térmico
- Modos de trabajo: preempaquetado, impresión por lotes, impresión automática.
- El circuito principal es a prueba de aire, altamente impermeable y a prueba de insectos.
- Circuito de fácil mantenimiento.
- Capacidad Max : 6000g (6kg) a 30000g (30kg)
- División (g) : 2g / 5g / 10g (Depende Del Modelo)
- Interfaz : RJ11 / Usb / RJ45 / RS232

SKU: BellBallImpTer-30 | **Categorías:** [Balanza Electrónica De Impresión Térmica](#) | **Etiquetas:** [Balanzas](#), [Impresión de etiquetas](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Electrónica De Impresión De Etiquetas

Especificaciones

- Precisión seleccionable
- La pantalla de matriz de puntos de 160 * 32 admite diferentes idiomas
- Admite código de barras unidimensional (EAN13. EAN128.ITF25. Código 39, etc ...) y código de barras bidimensional (QR / PDF417)
- Fácil de usar

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellBallImpTer-06	BellBallImpTer-15	BellBallImpTer-30 (BB-1410)
Barra	Con Barra	Con Barra	Con Barra
Capacidad	6000g (6kg)	15000g (15kg)	30000g (30kg)
División (g)	2 g	5 g	10 g
Precisión	401769	401769	401769
Corte Corto	126	126	126
Pantalla	LCD - Frontal 5+ Posterior 4	LCD - Frontal 5+ Posterior 4	LCD - Frontal 5+ Posterior 4
Vida del cabezal de la impresora	150 km	150 km	150 km
Velocidad de impresión	75mm/s	75mm/s	75mm/s
Tamaño del platillo (mm)	260*350	260*350	260*350
Tamaño de escala (mm)	410*500*490	410*500*490	410*500*490

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Funciones adicionales

[Con Barra](#), [Impresión de etiquetas](#)

COTECNO