

BLAINE ELECTRÓNICA CON PERMEABILIDAD DEL AIRE CALIBRADA



SKU: N / A | Categorías: [Sistemas Blaine](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Blaine Electrónica con Permeabilidad del Aire Calibrada

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Aparato semiautomático.

- EN 196-6, BS 4550, ASTM C204

- Con bomba eléctrica y registro de tiempo.

- Completo con:

Papeles de filtro 12.8 mm dia. (1000 uds.), Aceite de llenado 50 ml, grasa ligera, 50 ml, tapón, Termómetro, cepillo y embudo.

- Dim. (Wxdxh) = 170 x 300 x 410 mm

- Peso: 4,6 kg.

- 110 V / 60 Hz, 230 V / 50 Hz

Con calibracion oficial

[/vc_wp_text][/vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO