

BLAINE ELECTRÓNICA PARA PERMEABILIDAD DEL AIRE



SKU: N / A | **Categorías:** [Sistemas Blaine](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Blaine Electrónica para Permeabilidad del Aire

[/vc_column_text][/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Aparato Blaine para permeabilidad del aire controlada por PC
- EN 196-6, ASTM C204, BS 4550
- Pruebas y análisis totalmente automáticos.
- Completo con:
Papeles de filtro, 12.8 mm dia. (1000 ea.), Aceite de llenado, 50 ml, grasa ligera, 50 ml, tapón, cepillo y embudo, con software, sin PC
- Oscuro. (wxdxh) = 170 x 280 x 410 mm
- Peso: 4,7 kg.
- 110-230 V / 50-60 Hz

Con calibración oficial

Un PC estándar con monitor, no incluido por nosotros, es necesario para trabajar con este sistema.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO