

BLAINE ELECTRÓNICO DE PERMEABILIDAD DEL AIRE TOTALMENTE AUTOMÁTICA.



SKU: N / A | **Categorías:** [Sistemas Blaine](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Blaine Electrónico de Permeabilidad del Aire Totalmente Automática.

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Aparato de permeabilidad al aire Blaine controlada por PC

- EN 196-6, ASTM C204, BS 4550

- Pruebas y análisis totalmente automáticos.

- Completo con:

Papeles de filtro, 12.8 mm dia. (1000 uds.),

Aceite de relleno, 50 ml, grasa ligera, 50 ml.

Enchufe, sensor interno, cepillo y embudo.

Con software, pero sin PC.

- Oscuro. (wxdxh) = 170 x 280 x 410 mm

- Peso: 4,7 kg.

- 110 V / 60 Hz, 230 V / 50 Hz

Un PC estándar con monitor, no incluido.

Por nosotros, es necesario para trabajar con este sistema.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO