

## BLOQUE DE BAÑO SECO




- Módulo de bloque, 6,4 mm de diámetro, 0,2 ml, 64 pocillos (profundidad: 17 mm)
- Módulo de bloque, 10,2 mm de diámetro, 1,5 ml (o 2,0 ml), 20 pocillos (profundidad: 33 mm)
- Módulo de bloque, 13 mm de diámetro, 20 pocillos (profundidad: 36 mm)
- Módulo de bloque, 25 mm de diámetro, 6 pocillos (profundidad: 45 mm)

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Baño Seco](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Tamaño del bloque de baño seco



### Información de pedido del bloque de baño seco:

Número de pieza del producto	Producto
179300-01	Módulo de bloque, 6,4 mm de diámetro, 0,2 ml, 64 pocillos (profundidad: 17 mm)
179300-02	Módulo de bloque, 8,2 mm de diámetro, 0,5 ml, 20 pocillos (profundidad: 25 mm)
179300-03	Módulo de bloque, 10,2 mm de diámetro, 1,5 ml (o 2,0 ml), 20 pocillos (profundidad: 33 mm)
179300-05	Módulo de bloque, 13 mm de diámetro, 20 pocillos (profundidad: 36 mm)
179300-06	Módulo de bloque, 20 mm de diámetro, 12 pocillos (profundidad: 45 mm)
179300-07	Módulo de bloque, 25 mm de diámetro, 6 pocillos (profundidad: 45 mm)
179300-10	Módulo de bloque, 17 mm de diámetro, para tubo de centrifuga de 15 ml, 12 pocillos (profundidad: 45 mm)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO