

BLOQUES DE CALIBRACIÓN



SKU: N / A | Categorías: [Prueba de Ultrasonido](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]**Bloques de Calibración**[/vc_column_text][vc_column][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]**Descripción del Producto:**

Los bloques de calibración de empresas con muescas se utilizan para configurar la sensibilidad y la duración del escaneo de los detectores ultrasónicos de fallas para probar varios productos (principalmente láminas planas y tuberías).

Los bloques de calibración de empresas con muescas (reflectores de esquina) están hechos del mismo material que el objeto probado, en el que la geometría (grosor y radio de superficie de la muestra estándar) tiene las mismas características que el artículo probado.

Ventajas

- Alta calidad y precisión.
- Precio competitivo.

Especificaciones

Hay 4 tipos de bloques de calibración:

- Bloque de calibración plano con muesca.
- Bloque de calibración de tubería con una muesca para probar la soldadura longitudinal.
- Bloque de calibración de tubería con una muesca para probar la soldadura transversal.
- Bloque de calibración de tubería con una muesca para probar la curva de la tubería.

Como regla general, los bloques de calibración se producen de acuerdo con el documento normativo específico del cliente que rige:

- Dimensiones del bloque de calibración.
- Dimensiones (ancho y profundidad) de las muescas.
- Ubicación de las muescas de la muestra.
- Numero de muescas.

Opciones disponibles

Producimos bloques de calibración bajo los proyectos técnicos o dibujos del cliente.

Paquete Estándar

- Bloque de calibración.
- Certificado.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO