

BOLSAS DE FILTRO EATON

EATON


SKU: N / A | Categorías: [Filtración Eaton](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"]/[tabbed_section][vc_column_text][vc_column_text][vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]Las bolsas de filtro Eaton , se fabrican a partir de [fibras](#) puras unidas entre sí para formar un medio tridimensional. Operando según el principio de filtración en profundidad, las fibras forman un camino junto con el fluido del proceso que debe fluir.

- Bolsas de filtro de fieltro con anillo de presión

- [Hoja de datos del producto](#)
- [Tabla de nomenclatura de bolsas](#)
- Descripción general de los productos Accugaf
- Descripción general de los productos Sentinel
- Descripción general de los productos de anillo elástico

[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="159702" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]/[vc_column_inner][vc_row_inner][vc_column_text]

Material de la bolsa	Clasificación de micrones (µm)	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa (pulgadas)	Collar	Nro. de bolsas / caja	Tamaño de caja
PO = polipropileno	1	P= plain	01 = bolso corto de 7 "	A = anillo elástico RVS	Cantidad (30)	X = Extra grande
PE = Poliéster	5		02 = bolsa larga de 7 "	S = anillo elástico de acero al carbono		L = grande
NY = nailon	10		03 = bolso corto de 4 "			M = Medio
PT = PTFE	25		04 = bolsa larga de 4 "			S = pequeño
HT = Nomex	50		05 = bolsa triple de 4 "			
	100					
	200					

[/vc_column_text]

[vc_column_text]SENTINEL de Bolsas de filtro de fieltro de aguja soldada

Nomenclatura: PO-25_PO2E-30L

Código de producto:[/vc_column_text][vc_column_text]

Material de la bolsa	Clasificación de micrones (μm)	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa	Collar	Tamaño de caja
PO = polipropileno	1	P= Plain	01 = \varnothing 18cm, 43cm de largo	E = Anillo SENTINEL de polipropileno, soldado	L = grande
PE = Poliéster	5		02 = \varnothing 18cm, 81cm de largo	H = Anillo SENTINEL de poliéster, soldado	M = Medio
	10		03 = \varnothing 10cm, 23cm de largo		S = pequeño
	25		04 = \varnothing 10cm, 38cm de largo		
	50		05 = bolsa triple \varnothing 10cm, 56 longitud		
	100 200				

[/vc_column_text]

[vc_column_text]

Bolsas de filtro centinela

- SENTINEL * es Bolsas de filtro de monofilamento de anillo elástico

Nomenclatura: NMO-250-PO1S-60L

Código de producto:

[/vc_column_text][vc_column_text]

Material de la bolsa	Clasificación de micrones (μm)	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa	Collar	Tamaño de caja
NMO = nailon	5	P= Plain	01 = \varnothing 18cm, 43cm de largo	A = anillo elástico RVS	L = grande
PMO = polipropileno	10		02 = \varnothing 18cm, 81cm de largo	S = anillo elástico de acero al carbono	M = Medio
			03 = \varnothing 10cm, 23cm de largo	Z = Anillo Santopreno SENTINEL	S = pequeño
PEMO = Poliéster	25		04 = \varnothing 10cm, 38cm de largo		
PTMO = PTFE	50				

Material de la bolsa	Clasificación de micrones (µm)	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa	Collar	Tamaño de caja
	80		05 = bolsa triple Ø 10cm, 56 longitud		
	100				
	250				

[/vc_column_text][vc_column_text]SNAP-RING , Filtro multifilamento

Nomenclatura: PEMU-100-P01S-60L

Código de producto:

[/vc_column_text][vc_column_text]

Material de la bolsa	Clasificación de micrones (µm)	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa	Collar	Tamaño de caja
PEMU = Poliéster	100	P= Plain	01 = Ø 18cm, 43cm de largo	S = anillo elástico de acero al carbono	L = grande
	150		02 = Ø 18cm, 81cm de largo		
	250				
	400				
	600				
	800				

[/vc_column_text]

[vc_column_text]Lenntech también puede ayudarlo con filtros o sistemas de filtración similares para agua salada y salobre para una óptima purificación del agua.

No dude en contactarnos para cualquier información sobre este asunto.[/vc_column_text][vc_row_inner

column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2"

tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][/vc_column_text]

- Bolsas de filtro de fieltro de polipropileno de anillo a presión
- Bolsas de filtro de fieltro de poliéster con anillo a presión
- Bolsas de filtro de fieltro de aguja de nylon
- Bolsas de filtro Nomex Needlefelt de anillo a presión
- Bolsas de filtro de fieltro de aguja de PTFE
- Bolsas de filtro de fieltro de lana de anillo a presión
- Bolsas de filtro de malla de monofilamento de nylon con anillo a presión
- Bolsas de filtro de malla de monofilamento de PTFE de anillo a presión
- Bolsas de filtro de malla de monofilamento de polipropileno de anillo a presión
- Bolsas de filtro de malla de monofilamento de poliéster de anillo a presión

- Bolsas de filtro de anillo a presión Malla multifilamento de poliéster
- Bolsa de filtro COSIDO con anillo de presión

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]

- Bolsa filtrante Sentinel polipropileno Needlefelt
- Bolsa filtrante Sentinel Polyester Needlefelt
- Malla monofilamento Sentinel Nylon
- Filtro de aguja de larga duración de polipropileno Duragaf
- Duragaf Polyester Extended Life Needlefelt
- Polipropileno Hayflow de larga duración
- Hayflow poliéster de larga duración
- BANDSEAL Malla de monofilamento de nailon
- Filtro de aguja de polipropileno transparente Gaf
- Filtro de aguja de poliéster transparente Gaf
- Filtro de aguja de poliéster transparente Gaf de larga duración
- Filtro de aguja de polipropileno Cleargaf de larga duración
- Bolsa de filtro Progaf
- Bolsa de filtro UNI

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]HAYWARD Filterbags, LOEFFLER filtracion y GAF Filter son marcas registradas de HAYWARD Filtracion y filtros Eaton.

ACCUGAF, PROGAF y LOFCLEAR son marcas registradas de filtros HAYWARD Filtracion y Eaton.

- [Eaton FlowLine FBF-0101-BD10-050B](#)
- [Eaton FlowLine FBF-0101-BD10-050D](#)
- [Eaton FlowLine FBF-0102-BD10-050B](#)
- [Eaton FlowLine FBF-0102-BD10-050D](#)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO