

## BOLSAS DE FILTRO HAYWARD



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Filtración Eaton](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][tabbed\_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab\_color="Accent-Color"][/tabbed\_section]

[vc\_column\_text]**Nomenclatura: PO-25-P02S-30X**

**Código de producto:**[vc\_column\_text][vc\_column\_text]

Material de la bolsa	Clasificación de micrones (µm)	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa (pulgadas)	Collar	Nro de bolsas / caja	Tamaño de caja
PO = polipropileno	1	P= plain	01 = bolso corto de 7 "	A = anillo elástico RVS	Cantidad (30)	X = Extra grande
PE = Poliéster	5		02 = bolsa larga de 7 "	S = anillo elástico de acero al carbono		L = grande
NY = nailon	10		03 = bolso corto de 4 "			M = Medio
PT= PTFE	25		04 = bolsa larga de 4 "			S = pequeño
HT = Nomex	50		05 = bolsa triple de 4 "			
	100					
	200					

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

### - SENTINAL / Bolsas filtrantes de fieltro aguja soldadas

Nomenclatura: PO-25-PO2E-30L

Código de producto:

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

Material de la bolsa	Clasificación de micrones (µm)	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa	Collar	Tamaño de caja
PO = polipropileno	1	P= Plain	01 = Ø 18cm, 43cm de largo	E = Anillo SENTINEL de polipropileno, soldado	L = grande
PE = Poliéster	5		02 = Ø 18cm, 81cm de largo	H = Anillo SENTINEL de poliéster, soldado	M = Medio

Material de la bolsa	Clasificación de micrones ( $\mu\text{m}$ )	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa	Collar	Tamaño de caja
	10		03 = $\varnothing$ 10cm, 23cm de largo		S = pequeño
	25		04 = $\varnothing$ 10cm, 38cm de largo		
	50		05 = bolsa triple $\varnothing$ 10cm, 56 longitud		
	100				
	200				

[/vc\_column\_text]

[vc\_column\_text]

#### - SENTINEL / es Bolsas de filtro de monofilamento de anillo elástico

Nomenclatura: NMO-250-PO1S-60L

Código de producto:[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

Material de la bolsa	Clasificación de micrones ( $\mu\text{m}$ )	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa	Collar	Tamaño de caja
NMO = nailon	5	P= Plain	01 = $\varnothing$ 18cm, 43cm de largo	A = anillo elástico RVS	L = grande
PMO = polipropileno	10		02 = $\varnothing$ 18cm, 81cm de largo	S = anillo elástico de acero al carbono	M = Medio
PEMO = Poliéster	25		03 = $\varnothing$ 10cm, 23cm de largo	Z = Anillo Santoprene SENTINEL	S = pequeño
PTMO = PTFE	50		04 = $\varnothing$ 10cm, 38cm de largo		
	80		05 = bolsa triple $\varnothing$ 10cm, 56 longitud		
	100				
	250				

[/vc\_column\_text]

[vc\_column\_text]- **Filtro multifilamento SNAP-RING**

**Nomenclatura: PEMU-100-P01S-60L**

**Código de producto:**[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

Material de la bolsa	Clasificación de micrones ( $\mu\text{m}$ )	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa	Collar	Tamaño de caja
PEMU = Poliéster	100	P= Plain	01 = $\varnothing$ 18cm, 43cm de largo	longitud S = anillo elástico de acero al carbono	L = grande
	150		02 = $\varnothing$ 18cm, 81cm de largo		
	250				
	400				
	600				
	800				

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]Lenntech también puede ayudarlo con filtros o sistemas de filtración similares para agua salada y salobre para una óptima purificación del agua.

No dude en contactarnos para cualquier información sobre este asunto.

[/vc\_column\_text][vc\_row\_inner column\_margin="default" text\_align="left"][vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" column\_link\_target="\_self" width="1/2" tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"]

- Bolsas de filtro de fieltro de polipropileno de anillo a presión
- Bolsas de filtro de fieltro de poliéster con anillo a presión
- Bolsas de filtro de fieltro de aguja de nailon con anillo a presión
- Bolsas de filtro Nomex Needlefelt de anillo a presión
- Bolsas de filtro de fieltro de aguja de PTFE
- Bolsas de filtro de fieltro de lana de anillo a presión
- Bolsas de filtro de malla de monofilamento de nylon con anillo a presión
- Bolsas de filtro de malla de monofilamento de PTFE de anillo a presión
- Bolsas de filtro de malla de monofilamento de polipropileno de anillo a presión
- Bolsas de filtro de malla de monofilamento de poliéster de anillo a presión

[/vc\_column\_text][vc\_column\_inner][vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" column\_link\_target="\_self" width="1/2" tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"]

- Bolsa filtrante Sentinel polipropileno Needlefelt
- Bolsa filtrante Sentinel Polyester Needlefelt
- Malla monofilamento Sentinel Nylon
- Filtro de aguja de larga duración de polipropileno Duragaf
- Duragaf Polyester Extended Life Needlefelt
- Polipropileno Hayflow de larga duración
- Hayflow poliéster de larga duración
- BANDSEAL Malla de monofilamento de nailon
- Filtro de aguja de polipropileno transparente Gaf
- Filtro de aguja de poliéster Cleargaf
- Poliéster Cleargaf de larga duración Needlefelt

- Filtro de aguja de polipropileno Cleargaf de larga duración
- [Hoja de datos Sentinel solamente](#)

[/vc\_column\_text][/vc\_column\_inner][/vc\_row\_inner][/vc\_column][/vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO