

BOLSAS DE FILTRO HAYWARD



SKU: N / A | **Categorías:** [Filtración Eaton](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section]

[vc_column_text]**Nomenclatura: PO-25-P02S-30X**

Código de producto:[vc_column_text][vc_column_text]

Material de la bolsa	Clasificación de micrones (µm)	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa (pulgadas)	Collar	Nro de bolsas / caja	Tamaño de caja
PO = polipropileno	1	P= plain	01 = bolso corto de 7 "	A = anillo elástico RVS	Cantidad (30)	X = Extra grande
PE = Poliéster	5		02 = bolsa larga de 7 "	S = anillo elástico de acero al carbono		L = grande
NY = nailon	10		03 = bolso corto de 4 "			M = Medio
PT= PTFE	25		04 = bolsa larga de 4 "			S = pequeño
HT = Nomex	50		05 = bolsa triple de 4 "			
	100					
	200					

[/vc_column_text][vc_column_text]

- SENTINAL / Bolsas filtrantes de fieltro aguja soldadas

Nomenclatura: PO-25-PO2E-30L

Código de producto:

[/vc_column_text][vc_column_text]

Material de la bolsa	Clasificación de micrones (µm)	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa	Collar	Tamaño de caja
PO = polipropileno	1	P= Plain	01 = Ø 18cm, 43cm de largo	E = Anillo SENTINEL de polipropileno, soldado	L = grande
PE = Poliéster	5		02 = Ø 18cm, 81cm de largo	H = Anillo SENTINEL de poliéster, soldado	M = Medio

Material de la bolsa	Clasificación de micrones (μm)	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa	Collar	Tamaño de caja
	10		03 = \varnothing 10cm, 23cm de largo		S = pequeño
	25		04 = \varnothing 10cm, 38cm de largo		
	50		05 = bolsa triple \varnothing 10cm, 56 longitud		
	100				
	200				

[/vc_column_text]

[vc_column_text]

- SENTINEL / es Bolsas de filtro de monofilamento de anillo elástico

Nomenclatura: NMO-250-PO1S-60L

Código de producto:[/vc_column_text][vc_column_text]

Material de la bolsa	Clasificación de micrones (μm)	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa	Collar	Tamaño de caja
NMO = nailon	5	P= Plain	01 = \varnothing 18cm, 43cm de largo	A = anillo elástico RVS	L = grande
PMO = polipropileno	10		02 = \varnothing 18cm, 81cm de largo	S = anillo elástico de acero al carbono	M = Medio
PEMO = Poliéster	25		03 = \varnothing 10cm, 23cm de largo	Z = Anillo Santoprene SENTINEL	S = pequeño
PTMO = PTFE	50		04 = \varnothing 10cm, 38cm de largo		
	80		05 = bolsa triple \varnothing 10cm, 56 longitud		
	100				
	250				

[/vc_column_text]

[vc_column_text]- **Filtro multifilamento SNAP-RING**

Nomenclatura: PEMU-100-P01S-60L

Código de producto:[/vc_column_text][vc_column_text]

Material de la bolsa	Clasificación de micrones (µm)	Capa de cubierta de bolsa	Tamaño de la bolsa	Collar	Tamaño de caja
PEMU = Poliéster	100	P= Plain	01 = Ø 18cm, 43cm de largo	longitud S = anillo elástico de acero al carbono	L = grande
	150		02 = Ø 18cm, 81cm de largo		
	250				
	400				
	600				
	800				

[/vc_column_text][vc_column_text]Lenntech también puede ayudarlo con filtros o sistemas de filtración similares para agua salada y salobre para una óptima purificación del agua.

No dude en contactarnos para cualquier información sobre este asunto.

[/vc_column_text][vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]

- Bolsas de filtro de fieltro de polipropileno de anillo a presión
- Bolsas de filtro de fieltro de poliéster con anillo a presión
- Bolsas de filtro de fieltro de aguja de nailon con anillo a presión
- Bolsas de filtro Nomex Needlefelt de anillo a presión
- Bolsas de filtro de fieltro de aguja de PTFE
- Bolsas de filtro de fieltro de lana de anillo a presión
- Bolsas de filtro de malla de monofilamento de nylon con anillo a presión
- Bolsas de filtro de malla de monofilamento de PTFE de anillo a presión
- Bolsas de filtro de malla de monofilamento de polipropileno de anillo a presión
- Bolsas de filtro de malla de monofilamento de poliéster de anillo a presión

[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]

- Bolsa filtrante Sentinel polipropileno Needlefelt
- Bolsa filtrante Sentinel Polyester Needlefelt
- Malla monofilamento Sentinel Nylon
- Fielto de aguja de larga duración de polipropileno Duragaf
- Duragaf Polyester Extended Life Needlefelt
- Polipropileno Hayflow de larga duración
- Hayflow poliéster de larga duración
- BANDSEAL Malla de monofilamento de nailon
- Fielto de aguja de polipropileno transparente Gaf
- Fielto de aguja de poliéster Cleargaf
- Poliéster Cleargaf de larga duración Needlefelt

- Filtro de aguja de polipropileno Cleargaf de larga duración
- [Hoja de datos Sentinel solamente](#)

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO