

## BOLSAS FILTRANTES HAYWARD ACCUGAF & LOFCLEAR



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Filtración Eaton](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][tabbed\_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab\_color="Accent-Color"]/[tabbed\_section][vc\_row\_inner column\_margin="default" text\_align="left"][vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" column\_link\_target="\_self" width="1/2" tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][vc\_column\_text]Accugaf, está fabricado con polipropileno 100% puro que proporciona los beneficios de un material limpio, resistente a los productos químicos y sin silicona en una bolsa de filtro económica, autónoma y fácil de desechar.

- Descripción general de los productos AccuGaf

[vc\_column\_text][vc\_column\_inner][vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" column\_link\_target="\_self" width="1/2" tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][image\_with\_animation image\_url="159732" alignment="center" animation="Fade In" hover\_animation="none" border\_radius="none" box\_shadow="none" image\_loading="default" max\_width="100%" max\_width\_mobile="default"]/[vc\_column\_inner][vc\_row\_inner][vc\_column\_text]

### Hojas de datos del producto

[/vc\_column\_text]

[vc\_column\_text]

- [ACCUGAF](#)
- [LOFCLEAR](#)
- [Tabla de nomenclatura de bolsas](#)

Nomenclatura: AGF-53-E02E-O-10M

Códigos de producto:[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

Bolsas filtrantes Accugaf	Rango	Capa de cobertura	Tamaño de la bolsa de filtro (en pulgadas)	Tipo de anillo	Fondo redondo	embalaje Nro de bolsas / caja Tamaño de la caja
AGF	51	E = Cubierta de malla	01 = ø7 "x 16" L 0.24m <sup>2</sup>	E = PP SENTINEL Anillo	O = Fondo redondo	01/02 10 M 480x310x360
AGF	53		02 = ø7 "x 32" L 0.48m <sup>2</sup>			03/04 10 S 440x300x150
AGF	55		03 = ø4 "x 8" L 0.08m <sup>2</sup>			
AGF	57		04 = ø4 "x 14" L 0.16m <sup>2</sup>			

Bolsas filtrantes Accugaf	Rango	Capa de cobertura	Tamaño de la bolsa de filtro (en pulgadas)	Tipo de anillo	Fondo redondo	embalaje Nro de bolsas / caja Tamaño de la caja
AGF	59					

[/vc\_column\_text]

[vc\_column\_text]Lofclear ,100 bolsas de filtro

Nomenclatura: LCR-123-T01-E-40L[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

Bolsas de filtro lofclear	Calificación de micrones	Funda de bolsa	Tamaño de la bolsa (en milímetro)	Collar	embalaje Nro de bolsas / caja Tamaño de la caja
LCR	113/123	Cubierta T - Spunbond	01= ø 180 x 435mm	E-Polypropylene SENTINEL Ring	40 L
LCR	114/124		02= ø 180 x 810mm		
LCR	115/125				
LCR	116/126				
LCR	118/128				
LCR	119/129				
LCR	130				
LCR	135				

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]**Lofclear - 500 bolsas de filtro**

Nomenclatura: LCR-522-T02-Z-04L[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]**Lofclear - 500 bolsas de filtro**

Nomenclatura: LCR-522-T02-Z-04L[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

Bolsas de filtro lofclear	Calificación de micrones	Funda de bolsa	Tamaño de la bolsa (en milímetro)	Collar	embalaje Nro de bolsas / caja Tamaño de la caja
LCR	522	Cubierta T - Spunbond	02 = ø 180 x 810 mm	Anillo SENTINEL Z-Santoprene	40 litros
LCR	525				
LCR	527				
LCR	529				

[/vc\_column\_text]

[vc\_column\_text]

- Descripción general de AccuGaf

enntech también puede ayudarlo con filtros o sistemas de filtración similares para una óptima purificación del agua.

Para más información o especificaciones del producto (fichas técnicas) puede ponerse en contacto con nosotros por las posibilidades que se mencionan a continuación.

HAYWARD Filterbags, LOEFFLER filtracion y GAF Filter son marcas registradas de HAYWARD Filtracion.

ACCUGAF, PROGAF y LOFCLEAR son marcas registradas de HAYWARD Filtracion

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO