

## BOMBA DE CIRCULACIÓN -H-2985



**SKU:** H-2985 | **Categorías:** [Circuladores](#), [Curado de cilindros](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La bomba de inmersión silenciosa es 1 / 160HP (30W) con una clasificación de 120 GPH a 1 pie. (0.3cm) de altura. Puede orientarse la circulación desde la descarga MNPT de 1/4 "(6.4 mm), simplemente coloque la carcasa en cualquiera de los cinco lados.

El flujo también se puede dirigir utilizando un conector acodado (incluido) o uniendo el tubo de extensión. Las piezas de trabajo están lubricadas y selladas. de por vida en una carcasa de nylon llena de vidrio con entrada de descarga. Tiene cable a tierra de 6 pies (1.8 m).

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO