

## BOMBA DE LIQUIDO DE DIAFRAGMA NF 1.60



**Caudal (máx.):**

**Presión (máx.):**

**Altura de succión (máx.)**

**Durable y de bajo mantenimiento**

**Métrico**

0.65 l/min

6 bar (rel.)

3 mH<sub>2</sub>O

**Imperial**

0.65 l/min

87.02 psig

8.69 inHg

Las bombas de diafragma para líquido combinan el máximo rendimiento con un tamaño mínimo. El uso de materiales químicamente resistentes permite a las bombas transportar prácticamente cualquier tipo de líquido, ya sea neutro o corrosivo. Funcionan en seco, autocebantes, no requieren mantenimiento y están disponibles con muchas opciones diferentes de conexión hidráulica y de motor.

**SKU:** NF 1.60 | **Categorías:** [Bombas](#), [KNF](#) | **Etiquetas:** [Líquido](#), [Principalmente Líquido](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Detalles técnicos](#)
- [Características](#)
- [Aplicaciones](#)
- [Descargas](#)

Tasa de flujo (máx.)	0,65 l / min
Presión (máx.)	6 bar (rel.)
Altura de succión (máx.)	3 mH <sub>2</sub> O
Material de la válvula	EPDM, FFKM
Material de diafragma	EPDM, PTFE
Material del cabezal de la bomba	PP
Tipos de motor disponibles	DC, DC sin escobillas

### Beneficios

- Excelente fiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Muy resistente a medios agresivos
- Autocebado
- Puede funcionar en seco
- Motor ajustable digitalmente
- Rendimiento ajustable
  
- Impresión por chorro de tinta
- Equipo medico
- Equipo de laboratorio
- Industria química
- Industria de alimentos y bebidas

[Hoja de datos NF 1.60](#)

[Manual de funcionamiento NF 1.60](#)

[Modelo CAD 3D NF 1.60](#)

[/col][/row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Especificación:**

[Transferencia](#)

COTECNO