

## BOMBA DE LIQUIDO DE DIAFRAGMA NF 100



**Caudal (máx.):**

**Presión (máx.):**

**Altura de succión (máx.)**

**Métrico**

1,2 l / min

1 bar (rel.)

máx.): 3 mH<sub>2</sub>O

**Imperial**

1.2 l/min

14.50 psig

8.69 inHg

Las bombas de diafragma para líquido combinan el máximo rendimiento con un tamaño mínimo. El uso de materiales químicamente resistentes permite a las bombas transportar prácticamente cualquier tipo de líquido, ya sea neutro o corrosivo. Funcionan en seco, autocebantes, no requieren mantenimiento y están disponibles con muchas opciones diferentes de conexión hidráulica y de motor.

**SKU:** NF 100 | **Categorías:** [Bombas](#), [KNF](#) | **Etiquetas:** [Líquido](#), [Principalmente Líquido](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Detalles técnicos](#)
- [Características](#)
- [Aplicaciones](#)
- [Descargas](#)

Tasa de flujo (máx.)	1,2 l / min
Presión (máx.)	1 barra (rel.)
Altura de succión (máx.)	3 mH <sub>2</sub> O
Material de la válvula	EPDM, FFKM
Material de diafragma	PTFE
Material del cabezal de la bomba	PP, PVDF, PTFE
Tipos de motor disponibles	CC, CC sin escobillas, CA

### Beneficios

- Excelente fiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Muy resistente a medios agresivos
- Autocebado
- Disponible con válvula de alivio de presión integrada
- Puede funcionar en seco
- Certificado NSF
- Motor ajustable digitalmente

### Características especiales

- Certificado NSF
- Válvula de alivio de presión integrada
  
- Impresión por chorro de tinta
- Equipo médico
- Instrumentos analíticos
- Equipo de laboratorio
- Agricultura
- Industria de alimentos y bebidas
- Semiconductores
- Limpieza y desinfección

[Hoja de datos NF 100](#)

[Manual de funcionamiento NF 100](#)

[Modelo CAD 3D NF 100](#)

[/col][/row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Combinación**

[Certificado NSF](#), [Válvula de alivio de presión integrada](#)

**Especificación:**

[Aspiración](#), [Transferencia](#)

COTECNO