

## BOMBA DE LIQUIDO DE DIAFRAGMA NF 5



**Caudal (máx.):**

**Presión (máx.):**

**Altura de succión (máx.)**

**Métrico**

0.07 l/min

1 bar (rel.)

3 mH<sub>2</sub>O

**Imperial**

0.07 l/min

14.50 psig

8.69 inHg

Las bombas de diafragma para líquido combinan el máximo rendimiento con un tamaño mínimo. El uso de materiales químicamente resistentes permite a las bombas transportar prácticamente cualquier tipo de líquido, ya sea neutro o corrosivo. Funcionan en seco, autocebantes, no requieren mantenimiento y están disponibles con muchas opciones diferentes de conexión hidráulica y de motor.

**SKU:** NF 5 | **Categorías:** [Bombas](#), [KNF](#) | **Etiquetas:** [Líquido](#), [Principalmente Líquido](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Detalles técnicos](#)
- [Características](#)
- [Aplicaciones](#)
- [Descargas](#)

Tasa de flujo (máx.)	0,07 l / min
Presión (máx.)	1 barra (rel.)
Altura de succión (máx.)	3 mH <sub>2</sub> O
Material de la válvula	EPDM, FFKM
Material de diafragma	EPDM, PTFE
Material del cabezal de la bomba	PP, PVDF
Tipos de motor disponibles	DC, DC sin escobillas

### Beneficios

- Excelente fiabilidad
- Alta relación rendimiento / tamaño
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Muy resistente a medios agresivos
- Autocebado
- Puede correr en seco
- Certificado NSF
- Motor ajustable digitalmente
- Rendimiento ajustable

### Características especiales

- Certificado NSF
- Impresión por chorro de tinta
- Equipo medico
- Instrumentos analíticos
- Equipo de laboratorio
- Monitoreo de emisiones
- Celdas de combustible
- Limpieza y desinfección

[Hoja de datos NF 5](#)

[Manual de funcionamiento NF 5](#)

[Modelo CAD 3D NF 5](#)

[/col][/row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Combinación**

[Certificado NSF](#)

**Especificación:**

[Transferencia](#)

COTECNO