

## BOMBA DE LIQUIDO DE DIAFRAGMA NFB 25



**Caudal (máx.):**

**Presión (máx.):**

**Altura de succión (máx.)**

**Métrico**

0,6 l / min

1 bar (rel.)

3 mH<sub>2</sub>O

**Imperial**

0,6 l / min

14,50 psig

8.69 inHg

Las bombas de diafragma para líquido combinan el máximo rendimiento con un tamaño mínimo. El uso de materiales químicamente resistentes permite a las bombas transportar prácticamente cualquier tipo de líquido, ya sea neutro o corrosivo. Funcionan en seco, autocebantes, no requieren mantenimiento y están disponibles con muchas opciones diferentes de conexión hidráulica y de motor.

**SKU:** NFB 25 | **Categorías:** [Bombas](#), [KNF](#) | **Etiquetas:** [Líquido](#), [Principalmente Líquido](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Detalles técnicos](#)
- [Características](#)
- [Aplicaciones](#)
- [Descargas](#)

Tasa de flujo (máx.)	0.6 l / min
Presión (máx.)	1 barra (rel.)
Altura de succión (máx.)	3 mH <sub>2</sub> O
Material de la válvula	EPDM, FFKM
Material de diafragma	EPDM, PTFE
Material del cabezal de la bomba	PP, PVDF
Tipos de motor disponibles	DC sin escobillas

### Beneficios

- Excelente fiabilidad
- Alta relación rendimiento / tamaño
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Muy resistente a medios agresivos
- Autocebado
- Puede correr en seco
- Pulsación baja
- Motor ajustable digitalmente
- Rendimiento ajustable

### Características especiales

- Baja pulsación
- Impresión por chorro de tinta
- Equipo medico
- Instrumentos analíticos
- Equipo de laboratorio
- Semiconductores
- Limpieza y desinfección

[Hoja de datos NFB 25](#)

[Manual de funcionamiento NFB 25](#)

[Modelo CAD 3D NFB 25](#)

[/col][/row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Combinación**

[Baja pulsación](#)

**Especificación:**

[Transferencia](#)

COTECNO