

## BOMBA DE VACÍO SIN ACEITE ROCKER 430



### Características :

- **Vacío / presión en una máquina**

La bomba Rocker 430 funciona como bomba de vacío y como compresor. Equipado con medidores y reguladores para monitorear y ajustar fácilmente el nivel de vacío o la presión de entrega.

- **Sin contaminación del aire, sin mantenimiento**

Las bombas de la serie Rocker son accionadas por pistón, sin necesidad de lubricante, cambios de aceite regulares y mantenimiento; sin contaminación por hidrocarburos.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Bomba de Vacío sin Aceite](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características :

- **Vacío / presión en una máquina**

La bomba Rocker 430 funciona como bomba de vacío y como compresor. Equipado con medidores y reguladores para monitorear y ajustar fácilmente el nivel de vacío o la presión de entrega.

- **Sin contaminación del aire, sin mantenimiento**

Las bombas de la serie Rocker son accionadas por pistón, sin necesidad de lubricante, cambios de aceite regulares y mantenimiento; sin contaminación por hidrocarburos.

- **Protección contra desbordamiento Prote™**

La bomba Rocker 430 está equipada con protección contra desbordamiento Prote™ que puede evitar que una gran cantidad de líquido siendo succionado por la bomba.

- **Trampa de humedad con cartucho filtrante**

La bomba Rocker 430 está equipada con un cartucho de filtro en la entrada y salida de aire para filtrar partículas y humedad para prolongar la vida útil de la bomba.

- **Dispositivo de protección térmica**

Todos los motores de las bombas de la serie Rocker tienen un dispositivo de protección térmica incorporado para apagar la bomba automáticamente cuando se sobrecalienta y luego reanudar el trabajo cuando la temperatura baja.

### Certificación internacional:

- Certificación CE
- Protección IP 30
- Certificación RoHS

### Aplicaciones:

- Filtración para prueba de microbiología
- Muestreo de aire
- Prueba de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío
- Filtración a presión

### Especificación (220 V, 50 Hz)

- Máx. potencia: 125 W
- Máx. corriente: 0,6 A
- Máx. vacío: 170 mbar
- Máx. presión: 80 psi
- Máx. caudal: 28 L / min
- Regulador de vacío: Sí
- Regulador de presión: Sí
- Vacío gague: Sí
- Indicador de presión: Sí
- Protección contra desbordamiento: Sí
- Cartucho de filtro: Sí
- Rotación del motor: 1450 RPM
- Caballos de fuerza: 1/6 HP
- Nivel de ruido: 52 dB
- Lengüeta de la manguera: ID8 (5/16 pulgadas)

- Peso neto: 5,5 kg
- Dimensión (LxWxH) : 24,7 x 23,5 x 20,4 centímetros

### Información de pedido

**167430-11 (22)** Rocker 430, vacío / presión sin aceite Bomba, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

### Descargas

[Descargar PDF](#)

### Video

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO