

## BOMBA DE VACÍO SIN ACEITE ROCKER 810



### Características :

- **Sin contaminación del aire, sin mantenimiento**  
Las bombas de la serie Rocker son accionadas por pistón, sin necesidad de lubricante, cambios de aceite regulares y mantenimiento; sin contaminación por hidrocarburos.
- **Regulador de vacío**  
Las bombas de la serie Rocker están equipadas con un regulador de vacío para ajustar el vacío.
- **Dispositivo de protección térmica**  
Todos los motores de las bombas de la serie Rocker tienen un dispositivo de protección térmica incorporado para apagar la bomba automáticamente cuando se sobrecalienta y luego reanudar el trabajo cuando la temperatura baja.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Bomba de Vacío sin Aceite](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características :

- **Sin contaminación del aire, sin mantenimiento**

Las bombas de la serie Rocker son accionadas por pistón, sin necesidad de lubricante, cambios de aceite regulares y mantenimiento; sin contaminación por hidrocarburos.

- **Regulador de vacío**

Las bombas de la serie Rocker están equipadas con un regulador de vacío para ajustar el vacío.

- **Dispositivo de protección térmica**

Todos los motores de las bombas de la serie Rocker tienen un dispositivo de protección térmica incorporado para apagar la bomba automáticamente cuando se sobrecalienta y luego reanudar el trabajo cuando la temperatura baja.

### Certificación internacional:

- Certificación CE
- Certificación RoHS

### Aplicaciones:

- Secado al vacío / horno / des espumante
- Filtración al vacío
- Filtración para prueba de microbiología
- Muestreo de aire
- Prueba de sólidos suspendidos

### Especificaciones

#### Especificación (220 V, 50 Hz)

- Máx. potencia: 200 W
- Máx. corriente: 1,2 A
- Máx. vacío: 30 mbar
- Máx. caudal: 50 L / min
- Regulador de vacío: Sí
- Protección contra desbordamiento: No
- Cartucho de filtro: No
- Protección térmica: Sí
- Rotación del motor: 1450 RPM
- Caballos de fuerza: 1/3 HP
- Nivel de ruido: 68 dB
- Lengüeta de la manguera: ID10 (3/8 de pulgada)
- Peso neto: 7,6 kg
- Dimensión (LxWxH) : 34,5 x 17,5 x 20 centímetros

### Información de pedido

**167810-11 (22)** Rocker 810, bomba de vacío AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

**Descarga**

[Descargar PDF](#)

## Videos

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO