

BOTELLA DE REACTIVO (BOCA ANCHA) - MARCA BELLTRONIC



Botellas de reactivos de vidrio (boca ancha)

Botella de reactivo, boca transparente de vidrio con tapón de vidrio o de plástico
 Botella de reactivo, boca de vidrio de color ámbar con tapón de vidrio o de plástico
 Volumen: 30-20000ml

Ventajas:

- 1 Resistente a altas temperaturas
2. Buena resistencia a la corrosión
3. Buena transmitancia de luz
4. Bajo precio

Artículo	Especificación				Tamaño del paquete (Cm)			G. W.		Modelo
	Capacidad(ml)	Diámetro de la botella(mm)	Diámetro de la boca(mm)	Altura(mm)	L	W	H	Cantidad por CTN	Kgs.	
BOTELLA DE REACTIVO, boca ancha con tapón de vidrio o de plástico	30	40	25	72	40	32	27	144	13	BellBotReaBocAnc-01
	60	46	30	80	42	34	31	144	15	BellBotReaBocAnc-02
	125	57	38	108	51	39	39	144	26	BellBotReaBocAnc-03
	250	70	50	130	46	31	46	72	25	BellBotReaBocAnc-04
	500	85	58	165	54	37	38	48	22	BellBotReaBocAnc-05
	1000	106	65	188	46	34	44	24	21	BellBotReaBocAnc-06
	2500	145	90	260	46	30	32	6	14	BellBotReaBocAnc-07
	5000	185	110	330	55	37	38	6	20	BellBotReaBocAnc-08
	10000	255	68	430	45	23	47	2	12	BellBotReaBocAnc-09
	20000	265	82	520	29	29	59	1	8	BellBotReaBocAnc-10
BOTELLA DE REACTIVO vidrio de color ámbar, boca ancha con tapón de vidrio o de plástico	30	40	25	72	40	32	27	144	13	BellBotReaBocAncI-01
	60	46	30	80	42	34	31	144	15	BellBotReaBocAncI-02
	125	57	38	108	51	39	39	144	26	BellBotReaBocAncI-03
	250	70	50	130	46	31	46	72	25	BellBotReaBocAncI-04
	500	85	58	165	54	37	38	48	22	BellBotReaBocAncI-05
	1000	106	65	188	46	34	44	24	21	BellBotReaBocAncI-06
	2500	145	90	260	46	30	32	6	14	BellBotReaBocAncI-07
	5000	185	110	330	55	37	38	6	20	BellBotReaBocAncI-08
	10000	255	68	430	45	23	47	2	12	BellBotReaBocAncI-09
	20000	265	82	520	29	29	59	1	8	BellBotReaBocAncI-10

SKU: N / A | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO