

BOTELLA DE REACTIVO (BOCA ANCHA) - MARCA BELLTRONIC



Botellas de reactivos de vidrio (boca ancha)

Botella de reactivo, boca transparente de vidrio con tapón de vidrio o de plástico
 Botella de reactivo, boca de vidrio de color ámbar con tapón de vidrio o de plástico
 Volumen: 30-20000ml

Ventajas:

- 1 Resistente a altas temperaturas
2. Buena resistencia a la corrosión
3. Buena transmitancia de luz
4. Bajo precio

Artículo	Especificación				Tamaño del paquete (Cm)			G. W. Kgs.	Cantidad por CTN	Modelo
	Capacidad(ml)	Diámetro de la botella(mm)	Diámetro de la boca(mm)	Altura(mm)	L	W	H			
BOTELLA DE REACTIVO, boca ancha con tapón de vidrio o de plástico	30	40	25	72	40	32	27	144	13	BellBotReaBocAnc-01
	60	46	30	80	42	34	31	144	15	BellBotReaBocAnc-02
	125	57	38	108	51	39	39	144	26	BellBotReaBocAnc-03
	250	70	50	130	46	31	46	72	25	BellBotReaBocAnc-04
	500	85	58	165	54	37	38	48	22	BellBotReaBocAnc-05
	1000	106	65	188	46	34	44	24	21	BellBotReaBocAnc-06
	2500	145	90	260	46	30	32	6	14	BellBotReaBocAnc-07
	5000	185	110	330	55	37	38	6	20	BellBotReaBocAnc-08
	10000	255	68	430	45	23	47	2	12	BellBotReaBocAnc-09
	20000	265	82	520	29	29	59	1	8	BellBotReaBocAnc-10
BOTELLA DE REACTIVO vidrio de color ámbar, boca ancha con tapón de vidrio o de plástico	30	40	25	72	40	32	27	144	13	BellBotReaBocAncI-01
	60	46	30	80	42	34	31	144	15	BellBotReaBocAncI-02
	125	57	38	108	51	39	39	144	26	BellBotReaBocAncI-03
	250	70	50	130	46	31	46	72	25	BellBotReaBocAncI-04
	500	85	58	165	54	37	38	48	22	BellBotReaBocAncI-05
	1000	106	65	188	46	34	44	24	21	BellBotReaBocAncI-06
	2500	145	90	260	46	30	32	6	14	BellBotReaBocAncI-07
	5000	185	110	330	55	37	38	6	20	BellBotReaBocAncI-08
	10000	255	68	430	45	23	47	2	12	BellBotReaBocAncI-09
	20000	265	82	520	29	29	59	1	8	BellBotReaBocAncI-10

SKU: N / A | Categorías: [Material de vidrio de laboratorio](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO