

BOTELLA DE REACTIVO (BOCA ESTRECHA) - MARCA BELLTRONIC



Botellas de reactivos de vidrio (boca estrecha)

Botella de reactivo, boca transparente de vidrio con tapón de vidrio o de plástico
 Botella de reactivo, boca de vidrio de color ámbar con tapón de vidrio o de plástico
 Volumen: 30-20000ml

Ventajas:

- 1 Resistente a altas temperaturas
2. Buena resistencia a la corrosión
3. Buena transmitancia de luz
4. Bajo precio

Artículo	Especificación				Tamaño del paquete (Cm)			Cantidad por CTN	G. W. Kgs.	Código
	Capacidad(ml)	Diámetro de la botella(mm)	Diámetro de la boca(mm)	Altura(mm)	L	W	H			
BOTELLA DE REACTIVO, boca estrecha con tapón de vidrio o de plástico	30	40	18	76	40	32	27	144	11	BellBotRea-01
	60	46	22	85	42	34	31	144	13	BellBotRea-02
	125	57	24	110	51	39	39	144	24	BellBotRea-03
	250	70	27	135	46	31	46	72	23	BellBotRea-04
	500	85	33	172	54	37	38	48	20	BellBotRea-05
	1000	106	38	202	46	34	44	24	19	BellBotRea-06
	2500	145	48	270	46	30	32	6	12	BellBotRea-07
	5000	185	58	338	55	37	38	6	18	BellBotRea-08
	10000	225	68	430	45	23	47	2	9	BellBotRea-09
	20000	265	82	520	29	29	59	1	7	BellBotRea-10

	30	40	18	76	40	32	27	144	11	BellBotReal-1
BOTELLA DE	60	46	22	85	42	34	31	144	13	BellBotReal-2
REACTIVO	125	57	24	110	51	39	39	144	24	BellBotReal-3
vidrio de	250	70	27	135	46	31	46	72	23	BellBotReal-4
color	500	85	33	172	54	37	38	48	20	BellBotReal-5
ámbar, boca	1000	106	38	202	46	34	44	24	19	BellBotReal-6
estrecha con	2500	145	48	270	46	30	32	6	12	BellBotReal-7
tapón de	5000	185	58	338	55	37	38	6	18	BellBotReal-8
vidrio o de	10000	225	68	430	45	23	47	2	9	BellBotReal-9
plástico	20000	265	82	520	29	29	59	1	7	BellBotReal-10

SKU: N / A | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO