

BROCA DE NÚCLEO ROSCADO



- Permite un mayor rango de profundidad de perforación con brocas y barriles roscados de tubería continua
- Se pueden agregar longitudes de barril adicionales a medida que perfora más profundo, similar a la perforación de petróleo
- Las brocas roscadas estándar tienen una longitud de núcleo de 12" y longitudes de barril adicionales están disponibles en 12", 24", 36" y 48"
- El ancho del segmento de las brocas roscadas es de .187" para las brocas de 1-1 / 2" a 6"

Especificaciones:

HOL- Propósito general, concreto curado con steel moderado

POL- Propósito general, hormigón con acero pesado, larga vida

P38F- Agregado muy duro con acero pesado

UOF: alta concentración de diamantes para hormigón con un contenido de acero extremadamente alto



SKU: N / A | **Categorías:** [Brocas y barriles roscados](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para uso en:

- Plataformas centrales montadas

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO