

BROCA PROFESIONAL DE 25 MM PARA HORMIGÓN



SKU: HR-2530.1 | **Categorías:** [Hormigón](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HR-2530.1, Brocas de diamante para hormigón, 1" (25 mm)



HR-2530.1125, Brocas de diamante para hormigón, 1,125" (29 mm)



HR-2530.125, Brocas de diamante para hormigón, 1,25" (32 mm)



HR-2530.15, Brocas de diamante para hormigón, 1,5" (38 mm)



HR-2530.175, Brocas de diamante para hormigón, 1,75" (44 mm)



HR-2530.1875, Brocas de diamante para hormigón, 1,875" (63 mm)



HR-2530.2, Brocas de diamante para hormigón, 2" (51 mm)



HR-2530.225, Brocas de diamante para hormigón, 2,25" (57 mm)



HR-2530.25, Brocas de diamante para hormigón, 2,5" (63 mm)



HR-2530.275, Brocas de diamante para hormigón, 2,75" (70 mm)



HR-2530.3, Brocas de diamante para hormigón, 3" (76 mm)



HR-2530.35, Brocas de diamante para hormigón, 3,5" (89 mm)



HR-2530.4, Brocas de diamante para hormigón, 4" (100 mm)



HR-2530.425, Brocas de diamante para hormigón, 4,25" (108 mm)



HR-2530.1, Brocas de diamante para hormigón, 1" (25 mm)

HR-2530.45, Brocas de diamante para hormigón, 4,5" (114 mm)

HR-2530.5, Brocas de diamante para hormigón, 5" (127 mm)

HR-2530.55, Brocas de diamante para hormigón, 5,5" (140 mm)

HR-2530.6, Brocas de diamante para hormigón, 6" (152 mm)

HR-2530.625, Brocas de diamante para hormigón, 6,25" (159 mm)

HR-2530.7, Brocas de diamante para hormigón, 7" (178 mm)

HR-2530.8, Brocas de diamante para hormigón, 8" (203 mm)

HR-2530.9, Brocas de diamante para hormigón, 9" (230 mm)

HR-2530.10, Brocas de diamante para hormigón, 10" (254 mm)

HR-2530.11, Brocas de diamante para hormigón, 11" (280 mm)

HR-2530.12, Brocas de diamante para hormigón, 12" (305 mm)

HR-2530.13, Brocas de diamante para hormigón, 13" (330 mm)

HR-2530.14, Brocas de diamante para hormigón, 14" (350 mm)

Brocas de diamante para hormigón

Estas brocas de diamante de calidad profesional están diseñadas para taladrar asfalto y hormigón. Tienen una altura de segmento total de 0,320" (8,128 mm), una profundidad de diamante de 0,250" (6,350 mm) y una base de segmento de 0,070 (1,778 mm). La longitud estándar de la broca es de 13" (330,200 mm) y el adaptador de rosca integral es de 1,25" - 7 roscas.

Tenga en cuenta que las brocas sacanúcleos tienen paredes de 0,125" y producen un núcleo 0,25" más pequeño que el diámetro exterior de la broca.

Las brocas para hormigón son para hormigón críticamente duro con refuerzo de acero pesado.

Las brocas para asfalto son para asfalto y hormigón con agregados blandos y abrasivos.

| En. | Tamaño milímetro | Para Asfalto | Para Hormigón |
|-------|------------------|--------------|---------------|
| 1 | 25 | HR-2550.1 | HR-2530.1 |
| 1.125 | 29 | HR-2550.1125 | HR-2530.1125 |
| 1.25 | 32 | HR-2550.125 | HR-2530.125 |
| 1.5 | 38 | HR-2550.15 | HR-2530.15 |
| 1.75 | 44 | HR-2550.175 | HR-2530.175 |
| 1.875 | 63 | HR-2550.1875 | HR-2530.1875 |
| 2 | 51 | HR-2550.2 | HR-2530.2 |
| 2.25 | 57 | HR-2550.225 | HR-2530.225 |
| 2.5 | 63 | HR-2550.25 | HR-2530.25 |
| 2.75 | 70 | HR-2550.275 | HR-2530.275 |
| 3 | 76 | HR-2550.3 | HR-2530.3 |
| 3.5 | 89 | HR-2550.35 | HR-2530.35 |
| 4 | 100 | HR-2550.4 | HR-2530.4 |
| 4.25 | 108 | HR-2550.425 | HR-2530.425 |
| 4.5 | 114 | HR-2550.45 | HR-2530.45 |
| 5 | 127 | HR-2550.5 | HR-2530.5 |
| 5.5 | 140 | HR-2550.55 | HR-2530.55 |
| 6 | 152 | HR-2550.6 | HR-2530.6 |
| 6.25 | 159 | HR-2550.625 | HR-2530.625 |
| 7 | 178 | HR-2550.7 | HR-2530.7 |
| 8 | 203 | HR-2550.8 | HR-2530.8 |
| 9 | 230 | HR-2550.9 | HR-2530.9 |
| 10 | 254 | HR-2550.10 | HR-2530.10 |
| 11 | 280 | HR-2550.11 | HR-2530.11 |
| 12 | 305 | HR-2550.12 | HR-2530.12 |
| 13 | 330 | HR-2550.13 | HR-2530.13 |
| 14 | 350 | HR-2550.14 | HR-2530.14 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO