

## BROCA PROFESIONAL DE 76 MM PARA HORMIGÓN



**SKU:** HR-2530.3 | **Categorías:** [Hormigón](#), [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### HR-2530.1, Brocas de diamante para hormigón, 1" (25 mm)



HR-2530.1125, Brocas de diamante para hormigón, 1,125" (29 mm)



HR-2530.125, Brocas de diamante para hormigón, 1,25" (32 mm)



HR-2530.15, Brocas de diamante para hormigón, 1,5" (38 mm)



HR-2530.175, Brocas de diamante para hormigón, 1,75" (44 mm)



HR-2530.1875, Brocas de diamante para hormigón, 1,875" (63 mm)



HR-2530.2, Brocas de diamante para hormigón, 2" (51 mm)



HR-2530.225, Brocas de diamante para hormigón, 2,25" (57 mm)



HR-2530.25, Brocas de diamante para hormigón, 2,5" (63 mm)



HR-2530.275, Brocas de diamante para hormigón, 2,75" (70 mm)



HR-2530.3, Brocas de diamante para hormigón, 3" (76 mm)



HR-2530.35, Brocas de diamante para hormigón, 3,5" (89 mm)



HR-2530.4, Brocas de diamante para hormigón, 4" (100 mm)



HR-2530.425, Brocas de diamante para hormigón, 4,25" (108 mm)



**HR-2530.1, Brocas de diamante para hormigón, 1" (25 mm)**

HR-2530.45, Brocas de diamante para hormigón, 4,5" (114 mm)

HR-2530.5, Brocas de diamante para hormigón, 5" (127 mm)

HR-2530.55, Brocas de diamante para hormigón, 5,5" (140 mm)

HR-2530.6, Brocas de diamante para hormigón, 6" (152 mm)

HR-2530.625, Brocas de diamante para hormigón, 6,25" (159 mm)

HR-2530.7, Brocas de diamante para hormigón, 7" (178 mm)

HR-2530.8, Brocas de diamante para hormigón, 8" (203 mm)

HR-2530.9, Brocas de diamante para hormigón, 9" (230 mm)

HR-2530.10, Brocas de diamante para hormigón, 10" (254 mm)

HR-2530.11, Brocas de diamante para hormigón, 11" (280 mm)

HR-2530.12, Brocas de diamante para hormigón, 12" (305 mm)

HR-2530.13, Brocas de diamante para hormigón, 13" (330 mm)

HR-2530.14, Brocas de diamante para hormigón, 14" (350 mm)

## Brocas de diamante para hormigón

Estas brocas de diamante de calidad profesional están diseñadas para taladrar asfalto y hormigón. Tienen una altura de segmento total de 0,320" (8,128 mm), una profundidad de diamante de 0,250" (6,350 mm) y una base de segmento de 0,070 (1,778 mm). La longitud estándar de la broca es de 13" (330,200 mm) y el adaptador de rosca integral es de 1,25" - 7 roscas.

**Tenga en cuenta que las brocas sacanúcleos tienen paredes de 0,125" y producen un núcleo 0,25" más pequeño que el diámetro exterior de la broca.**

Las brocas para hormigón son para hormigón críticamente duro con refuerzo de acero pesado.

Las brocas para asfalto son para asfalto y hormigón con agregados blandos y abrasivos.

En.	Tamaño milímetro	Para Asfalto	Para Hormigón
1	25	HR-2550.1	HR-2530.1
1.125	29	HR-2550.1125	HR-2530.1125
1.25	32	HR-2550.125	HR-2530.125
1.5	38	HR-2550.15	HR-2530.15
1.75	44	HR-2550.175	HR-2530.175
1.875	63	HR-2550.1875	HR-2530.1875
2	51	HR-2550.2	HR-2530.2
2.25	57	HR-2550.225	HR-2530.225
2.5	63	HR-2550.25	HR-2530.25
2.75	70	HR-2550.275	HR-2530.275
3	76	HR-2550.3	HR-2530.3
3.5	89	HR-2550.35	HR-2530.35
4	100	HR-2550.4	HR-2530.4
4.25	108	HR-2550.425	HR-2530.425
4.5	114	HR-2550.45	HR-2530.45
5	127	HR-2550.5	HR-2530.5
5.5	140	HR-2550.55	HR-2530.55
6	152	HR-2550.6	HR-2530.6
6.25	159	HR-2550.625	HR-2530.625
7	178	HR-2550.7	HR-2530.7
8	203	HR-2550.8	HR-2530.8
9	230	HR-2550.9	HR-2530.9
10	254	HR-2550.10	HR-2530.10
11	280	HR-2550.11	HR-2530.11
12	305	HR-2550.12	HR-2530.12
13	330	HR-2550.13	HR-2530.13
14	350	HR-2550.14	HR-2530.14

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO