

## BROCA PROFESIONAL PARA HORMIGÓN DE 1,75" (44 MM)



**SKU:** HR-2530.175 | **Categorías:** [Hormigón](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### HR-2530.1, Brocas de diamante para hormigón, 1" (25 mm)



HR-2530.1125, Brocas de diamante para hormigón, 1,125" (29 mm)



HR-2530.125, Brocas de diamante para hormigón, 1,25" (32 mm)



HR-2530.15, Brocas de diamante para hormigón, 1,5" (38 mm)



HR-2530.175, Brocas de diamante para hormigón, 1,75" (44 mm)



HR-2530.1875, Brocas de diamante para hormigón, 1,875" (63 mm)



HR-2530.2, Brocas de diamante para hormigón, 2" (51 mm)



HR-2530.225, Brocas de diamante para hormigón, 2,25" (57 mm)



HR-2530.25, Brocas de diamante para hormigón, 2,5" (63 mm)



HR-2530.275, Brocas de diamante para hormigón, 2,75" (70 mm)



HR-2530.3, Brocas de diamante para hormigón, 3" (76 mm)



HR-2530.35, Brocas de diamante para hormigón, 3,5" (89 mm)



HR-2530.4, Brocas de diamante para hormigón, 4" (100 mm)



HR-2530.425, Brocas de diamante para hormigón, 4,25" (108 mm)



**HR-2530.1, Brocas de diamante para hormigón, 1" (25 mm)**



HR-2530.45, Brocas de diamante para hormigón, 4,5" (114 mm)



HR-2530.5, Brocas de diamante para hormigón, 5" (127 mm)



HR-2530.55, Brocas de diamante para hormigón, 5,5" (140 mm)



HR-2530.6, Brocas de diamante para hormigón, 6" (152 mm)



HR-2530.625, Brocas de diamante para hormigón, 6,25" (159 mm)



HR-2530.7, Brocas de diamante para hormigón, 7" (178 mm)



HR-2530.8, Brocas de diamante para hormigón, 8" (203 mm)



HR-2530.9, Brocas de diamante para hormigón, 9" (230 mm)



HR-2530.10, Brocas de diamante para hormigón, 10" (254 mm)



HR-2530.11, Brocas de diamante para hormigón, 11" (280 mm)



HR-2530.12, Brocas de diamante para hormigón, 12" (305 mm)



HR-2530.13, Brocas de diamante para hormigón, 13" (330 mm)



HR-2530.14, Brocas de diamante para hormigón, 14" (350 mm)

## Brocas de diamante para hormigón

Estas brocas de diamante de calidad profesional están diseñadas para taladrar asfalto y hormigón. Tienen una altura de segmento total de 0,320" (8,128 mm), una profundidad de diamante de 0,250" (6,350 mm) y una base de segmento de 0,070 (1,778 mm). La longitud estándar de la broca es de 13" (330,200 mm) y el adaptador de rosca integral es de 1,25" - 7 roscas.

**Tenga en cuenta que las brocas sacanúcleos tienen paredes de 0,125" y producen un núcleo 0,25" más pequeño que el diámetro exterior de la broca.**

Las brocas para hormigón son para hormigón críticamente duro con refuerzo de acero pesado.

Las brocas para asfalto son para asfalto y hormigón con agregados blandos y abrasivos.

| En.   | Tamaño milímetro | Para Asfalto | Para Hormigón |
|-------|------------------|--------------|---------------|
| 1     | 25               | HR-2550.1    | HR-2530.1     |
| 1.125 | 29               | HR-2550.1125 | HR-2530.1125  |
| 1.25  | 32               | HR-2550.125  | HR-2530.125   |
| 1.5   | 38               | HR-2550.15   | HR-2530.15    |
| 1.75  | 44               | HR-2550.175  | HR-2530.175   |
| 1.875 | 63               | HR-2550.1875 | HR-2530.1875  |
| 2     | 51               | HR-2550.2    | HR-2530.2     |
| 2.25  | 57               | HR-2550.225  | HR-2530.225   |
| 2.5   | 63               | HR-2550.25   | HR-2530.25    |
| 2.75  | 70               | HR-2550.275  | HR-2530.275   |
| 3     | 76               | HR-2550.3    | HR-2530.3     |
| 3.5   | 89               | HR-2550.35   | HR-2530.35    |
| 4     | 100              | HR-2550.4    | HR-2530.4     |
| 4.25  | 108              | HR-2550.425  | HR-2530.425   |
| 4.5   | 114              | HR-2550.45   | HR-2530.45    |
| 5     | 127              | HR-2550.5    | HR-2530.5     |
| 5.5   | 140              | HR-2550.55   | HR-2530.55    |
| 6     | 152              | HR-2550.6    | HR-2530.6     |
| 6.25  | 159              | HR-2550.625  | HR-2530.625   |
| 7     | 178              | HR-2550.7    | HR-2530.7     |
| 8     | 203              | HR-2550.8    | HR-2530.8     |
| 9     | 230              | HR-2550.9    | HR-2530.9     |
| 10    | 254              | HR-2550.10   | HR-2530.10    |
| 11    | 280              | HR-2550.11   | HR-2530.11    |
| 12    | 305              | HR-2550.12   | HR-2530.12    |
| 13    | 330              | HR-2550.13   | HR-2530.13    |
| 14    | 350              | HR-2550.14   | HR-2530.14    |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO