

C 310 SENSOR MULTIFUNCIÓN



Kimo's C 310 es un sensor multifunción con sondas intercambiables. Puede mostrar y medir cuatro parámetros simultáneamente.

Dos entradas para sondas

Cuatro alarmas visuales y audibles

Dos salidas analógicas 0-5 / 10 V o 0 / 4-20 mA

Cuatro relés RCR (opcional)

Comunicación Ethernet (opción) y RS485 MODBUS (opción)



SKU: BELLC 310 | **Categorías:** [Co](#), [Co2](#), [Flujo de aire](#), [Humedad](#), [Presión atmosférica](#), [Presión diferencial](#), [Sensores](#), [Temperatura](#), [Velocidad del aire](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO