

## CA 310 SENSOR MULTIFUNCIÓN CON GRAN PANTALLA ELECTROLUMINISCENTE



Kimo's CA 310 contiene un sensor multifunción con sondas intercambiables y una pantalla grande. Puede medir tres parámetros (por ejemplo, humedad, temperatura y presión).

Visualización alterna de uno a tres parámetros

Una entrada para una sonda intercambiable

Ubicación para SPI-2 o placa intercambiable MVA

Tres alarmas audibles y visuales (LED de dos colores)

Tres salidas analógicas (4 hilos) 0 / 5-10 V o 0 / 4-20 mA y tres relés de inversión

Certificado de ajuste



**SKU:** BELLCA 310 | **Categorías:** [Co](#), [Co2](#), [Corriente](#), [Flujo de aire](#), [Humedad](#), [Presión atmosférica](#), [Presión diferencial](#), [Sensores](#), [Temperatura](#), [Velocidad del aire](#), [Voltaje](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO