


## CABEZAL DE PULIDO SEMIAUTOMÁTICO BELL-CABPULSEMIAUT



**SKU:** B-01-21-0100-0500 | **Categorías:** [Metalografía](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cabezal de pulido semiautomático

Aplicación:

Este cabezal de pulido semiautomático Bell-CabPulSemiAutT está diseñado de acuerdo con la investigación y investigación del mercado y los requisitos de los clientes. Bell-CabPulSemiAut puede preparar una, dos o tres muestras a la vez. Se puede fijar en muchos modelos de

pulidoras y esmeriladoras producidas por nosotros, como la serie MP-2, Bell-MPMM-1B, Bell-MPM-M2B, Bell-MaqPMM, etc.

Es fácil de usar y la calidad de la muestra terminada es alta. Bell-CabPulSemiAut es una opción ideal para el laboratorio de las fábricas, las instituciones de ciencia e investigación y las universidades, que puede preparar la muestra por la operación sin tripulación y aumentar la eficiencia.

Especificaciones principales:

	<b>Modelo</b>	<b>Bell-CabPulSemiAut</b>
Código SKU		B-01-21-0100-0500
Velocidad de rotación		50 rpm
Fuerza de la muestra		0~40N
Capacidad de la muestra		1~3 PIEZAS
Fuente de alimentación		220V, 50Hz
Dimensión		183*209* 252mm
Peso		13KG

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO