

## CABINA DE HUMEDAD



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Almacenamiento de Humedad en Prismas de Mortero](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Cabina de

Humedad[/vc\_column\_text][[/vc\_column][[/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del producto:

- Cabina de humedad
- Marco de acero inoxidable
- Almacenamiento de max. 4 moldes de tres bandas
- Indicador de temperatura y humedad
- Función de registrador de datos
- Puerto USB
- Para usar en un laboratorio acondicionado.
- Solo a 20 ° C
- Humedad relativa > 90% rh (en el gabinete)
- Oscuro. (w / d / h) 580x400x500 mm
- nuevo modelo -[/vc\_wp\_text][[/vc\_column][[/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO