

CABINA DE HUMEDAD



SKU: N / A | **Categorías:** [Almacenamiento de Humedad en Prismas de Mortero](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Cabina de

Humedad[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Cabina de humedad
- Marco de acero inoxidable
- Almacenamiento de max. 4 moldes de tres bandas
- Indicador de temperatura y humedad
- Función de registrador de datos
- Puerto USB
- Para usar en un laboratorio acondicionado.
- Solo a 20 ° C
- Humedad relativa > 90% rh (en el gabinete)
- Oscuro. (w / d / h) 580x400x500 mm
- nuevo modelo -[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO