

CABLE DE COMPENSACIÓN DE Sonda HS6



SKU: TP-DB9-BNC-30 | **Categorías:** [Misceláneo](#), [Tiepie](#), [Todo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]El cable de compensación de sonda TP-DB9-BNC-30 es un cable que proporciona un fácil acceso a la conexión de compensación de sonda en el conector de extensión DIFF Handyscope HS6 .

El cable de compensación de sonda TP-DB9-BNC-30 es compatible con el Handyscope HS6 DIFF

[/vc_column_text][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO