

## CABLES PARA SONDAS, 10 M (1 PAR)



Cables para sondas, 33' (10m) (1 par) para utilizar con el comprobador de velocidad de impulsos ultrasónicos HC-6390.

**SKU:** HC-6390.6 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HC-6390.6

Cables para sondas, 33' (10m) (1 par)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO