

CABLES PARA SONDAS, 12' (3.5M) (1 PAR)



Cables para sondas, 3,5 m (1 par) para utilizar con el comprobador de velocidad de impulsos ultrasónicos HC-6390.

SKU: HC-6390.5 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HC-6390.5

Cables para sondas, 3,5 m (1 par)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO