

## CAJA ADAPTADORA SUPERSTING™ R8



- La caja adaptadora SuperSting™ R8 es una caja de prueba estándar para SuperSting™ R8. También permite realizar mediciones manuales con 4 sondas.
- **Uso**
- Mediciones rápidas de SP con SuperSting™ R8 Wi-Fi
- SP en 8 canales y caja de interruptores multielectrodo o cables de modo dual
- Prueba del receptor para probar las funciones y la calibración de SuperSting™ R8
- Carga de prueba de IP para probar las medidas de polarización inducida de SuperSting™ R8
- Conecte el cable del electrodo remoto o infinito cuando sea necesario para una exploración más profunda
- Conecte un cable de un solo conductor a los puertos ABMN para pruebas de resistencia VES / 1D / manuales (pruebas de wenner de 4 pines, schlumberger y de potencial de caída, etc.)

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios](#), [Ensayos no destructivos](#), [Geofísica y Geología](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO