

CAJA AUXILIAR



Caja Auxiliar

La caja AUX contiene unidades 4IGU-16-AUX. De este modo, puede grabar hasta cuatro señales auxiliares con una precisión de microsegundos utilizando su antena GPS externa. A continuación, las señales auxiliares (por ejemplo, TB, señal de barrido) se descargan conectando cada IGU-16-AUX al DHR.

SKU: SSS-CAUX | **Categorías:** [Análisis modal de Estructura y análisis sísmico.](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Caja Auxiliar

Tamaño (L×W×D): 14,2×11,4×6,5 pulgadas / 361×289×165 mm

Peso: 14,3 lb / 6,5 kg

Ranura No: 4

Voltaje de entrada: 12 V CC

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO