

## CAJA DE PASO DINÁMICA Y ESTÁTICA CON VENTANA DE TRANSFERENCIA 540



Como equipo auxiliar de la sala blanca, la ventana de transferencia se utiliza principalmente para transferir artículos pequeños entre el área limpia, y el área no limpia, con el fin de reducir y minimizar la contaminación de la transferencia del área limpia. Las ventanas se utilizan ampliamente en micro-tecnología, laboratorios biológicos, factores farmacéuticos, hospitales, industria de procesamiento de alimentos, y otros lugares donde se necesita purificación del aire. La ventana de transferencia es una especie de equipo auxiliar de sala limpia.

**SKU:** B-01-12-07-000311 | **Categorías:** [Caja de Paso](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

- Estructura interna
- Puerto de muestra
- Diferencial de alta eficiencia
- Manómetro
- Panel de control
- Ventana visible

### Sello de garantía

- Garantía: dispositivo sellado

### Panel de control

- Estado de funcionamiento de la ventana digital LCD

### Manómetro diferencial

- Salida de polvo, puerto de muestreo

### Estructura interna

- Estructura interna de la ventana de transferencia

Código Del Producto	Modelo	Dimensión interior (Largo x Ancho x Alto)	Dimensión (Largo x Ancho x Alto)
B-01-12-07-000301	BellCajPasEstVen-400	400x400x400	520x480x460
B-01-12-07-000302	BellCajPasEstVen-500	500x500x500	620x580x560
B-01-12-07-000303	BellCajPasEstVen-600	600x600x600	720x680x660
B-01-12-07-000304	BellCajPasEstVen-700	700x700x700	820x780x760
B-01-12-07-000305	BellCajPasEstVen-800	800x800x800	920x880x860
B-01-12-07-000306	BellCajPasEstVen-900	900x900x900	1020x1080x960
B-01-12-07-000307	BellCajPasEstVen-1000	1000x1000x1000	1120x1080x1060

<b>Código Del Producto</b>	<b>Modelo</b>	<b>Dimensión interior (Largo x Ancho x Alto)</b>	<b>Dimensión (Largo x Ancho x Alto)</b>
B-01-12-07-000308	BellCajPasEstVen-280	280x320x340	400x400x400
B-01-12-07-000309	BellCajPasEstVen-380	380x420x440	500x500x500
B-01-12-07-000310	BellCajPasEstVen-489	480x520x540	600x600x600
B-01-12-07-000311	BellCajPasEstVen-540	540x620x640	700x700x700
B-01-12-07-000312	BellCajPasEstVen-680	680x720x740	800x800x800
B-01-12-07-000313	BellCajPasEstVen-780	780x820x840	900x900x900
B-01-12-07-000314	BellCajPasEstVen-880	880x920x940	1000x1000x1000

PASS BOX

# TYPE CLEAN TRANSFER WINDOW

- ▶ Average speed:0.2m-0.60/m/s
- ▶ Noise:62db(A)
- ▶ Power:AC 220V/50HZ



## PRODUCT INTRODUCTION







Internal structure

Sample port



High efficiency differential pressure gauge

Dust port

Control panel



Visible window

## PRODUCT PHOTOGRAPH



## PRODUCT DETAILS



Seal ring

Guarantee Sealing Device

Control panel

Working state of digital window LCD







Differential pressure gauge

Dust vent, sampling port

Internal structure

Internal structure of transfer window



## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[Acero inoxidable](#)

COTECNO