

CAJA DE PASO DINÁMICA Y ESTÁTICA CON VENTANA DE TRANSFERENCIA 880



Como equipo auxiliar de la sala blanca, la ventana de transferencia se utiliza principalmente para transferir artículos pequeños entre el área limpia, y el área no limpia, con el fin de reducir y minimizar la contaminación de la transferencia del área limpia. Las ventanas se utilizan ampliamente en micro-tecnología, laboratorios biológicos, factores farmacéuticos, hospitales, industria de procesamiento de alimentos, y otros lugares donde se necesita purificación del aire. La ventana de transferencia es una especie de equipo auxiliar de sala limpia.

SKU: B-01-12-07-000314 | **Categorías:** [Caja de Paso](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

- Estructura interna
- Puerto de muestra
- Diferencial de alta eficiencia
- Manómetro
- Panel de control
- Ventana visible

Sello de garantía

- Garantía: dispositivo sellado

Panel de control

- Estado de funcionamiento de la ventana digital LCD

Manómetro diferencial

- Salida de polvo, puerto de muestreo

Estructura interna

- Estructura interna de la ventana de transferencia

| Código Del Producto | Modelo | Dimensión interior (Largo x Ancho x Alto) | Dimensión (Largo x Ancho x Alto) |
|---------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| B-01-12-07-000301 | BellCajPasEstVen-400 | 400x400x400 | 520x480x460 |
| B-01-12-07-000302 | BellCajPasEstVen-500 | 500x500x500 | 620x580x560 |
| B-01-12-07-000303 | BellCajPasEstVen-600 | 600x600x600 | 720x680x660 |
| B-01-12-07-000304 | BellCajPasEstVen-700 | 700x700x700 | 820x780x760 |
| B-01-12-07-000305 | BellCajPasEstVen-800 | 800x800x800 | 920x880x860 |
| B-01-12-07-000306 | BellCajPasEstVen-900 | 900x900x900 | 1020x1080x960 |
| B-01-12-07-000307 | BellCajPasEstVen-1000 | 1000x1000x1000 | 1120x1080x1060 |

| Código Del Producto | Modelo | Dimensión interior (Largo x Ancho x Alto) | Dimensión (Largo x Ancho x Alto) |
|----------------------------|----------------------|--|---|
| B-01-12-07-000308 | BellCajPasEstVen-280 | 280x320x340 | 400x400x400 |
| B-01-12-07-000309 | BellCajPasEstVen-380 | 380x420x440 | 500x500x500 |
| B-01-12-07-000310 | BellCajPasEstVen-489 | 480x520x540 | 600x600x600 |
| B-01-12-07-000311 | BellCajPasEstVen-540 | 540x620x640 | 700x700x700 |
| B-01-12-07-000312 | BellCajPasEstVen-680 | 680x720x740 | 800x800x800 |
| B-01-12-07-000313 | BellCajPasEstVen-780 | 780x820x840 | 900x900x900 |
| B-01-12-07-000314 | BellCajPasEstVen-880 | 880x920x940 | 1000x1000x1000 |

COTECNO

PASS BOX

TYPE CLEAN TRANSFER WINDOW

- ▶ Average speed:0.2m-0.60/m/s
- ▶ Noise:62db(A)
- ▶ Power:AC 220V/50HZ



PRODUCT INTRODUCTION





Sample port



Dust port

High efficiency differential pressure gauge

Control panel



Visible window



PRODUCT PHOTOGRAPH



PRODUCT DETAILS



Seal ring

Guarantee Sealing Device

Control panel

Working state of digital window LCD





Differential pressure gauge

Dust vent, sampling port

Internal structure

Internal structure of transfer window



INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[Acero inoxidable](#)

COTECNO