


CAJA DE PASO ESTÁTICA DE ACERO INOXIDABLE 400



La ventana de transferencia de la sala blanca se utiliza principalmente para equipos auxiliares generales, entre las áreas sucias y limpias, o elementos pequeños entre el área, con el fin de reducir y minimizar la contaminación.

SKU: B-01-12-07-000101 | **Categorías:** [Campana de extracción](#), [gabinete de flujo laminar](#), [gabinete de bioseguridad](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La ventana de transferencia de la sala limpia se utiliza principalmente para equipos auxiliares generales, zonas limpias y sucias entre las áreas sucias y limpias o artículos pequeños entre áreas, para reducir el número de áreas limpias la habitación abrió la sala limpia, minimice la contaminación

constituyen los materiales

Marco exterior de la placa de enfriamiento pensu procesamiento: acero inoxidable

Tanque: acero inoxidable

El dispositivo electrónico y mecánico para enclavar la puerta lateral no puede abrirse

En ambos lados de la caja abierta con señal se puede saber que se abre inmediatamente.

Especificaciones Tecnicas

Codigo del Producto	Modelo	Dimensión interior (LxWxD)	Dimensión (LxWxH)
B-01-12-07-000101	BellCajPasAceIno-400	400x400x400	520x480x460
B-01-12-07-000102	BellCajPasAceIno-500	500x500x500	620x580x560
B-01-12-07-000103	BellCajPasAceIno-600	600x600x600	720x680x660
B-01-12-07-000104	BellCajPasAceIno-700	700x700x700	820x780x760
B-01-12-07-000105	BellCajPasAceIno-800	800x800x800	920x880x860
B-01-12-07-000106	BellCajPasAceIno-900	900x900x900	1020x1080x960
B-01-12-07-000107	BellCajPasAceIno-1000	1000x1000x1000	1120x1080x1060
B-01-12-07-000108	BellCajPasAceIno-280	280x320x340	400x400x400
B-01-12-07-000109	BellCajPasAceIno-380	380x420x440	500x500x500
B-01-12-07-000110	BellCajPasAceIno-489	489x520x540	600x600x600
B-01-12-07-000111	BellCajPasAceIno-540	540x620x640	700x700x700
B-01-12-07-000112	BellCajPasAceIno-680	680x720x740	800x800x800
B-01-12-07-000113	BellCajPasAceIno-780	780x820x840	900x900x900

Código del Producto	Modelo	Dimensión interior (LxWxD)	Dimensión (LxWxH)
B-01-12-07-000114	BellCajPasAcelno-880	880x920x940	1000x1000x1000

PASS BOX

TYPE CLEAN TRANSFER WINDOW

- ▶ Average speed:0.2m-0.60/m/s
- ▶ Noise:62db(A)
- ▶ Power:AC 220V/50HZ



PRODUCT INTRODUCTION





Sample port



Dust port

High efficiency differential pressure gauge

Control panel



Visible window

PRODUCT PHOTOGRAPH



PRODUCT DETAILS



Seal ring

Guarantee Sealing Device

Control panel

Working state of digital window LCD





Differential pressure gauge

Dust vent, sampling port

Internal structure

Internal structure of transfer window



INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[Acero inoxidable](#)

COTECNO