


CAJA DE PASO ESTÁTICA DE ACERO INOXIDABLE 400



La ventana de transferencia de la sala blanca se utiliza principalmente para equipos auxiliares generales, entre las áreas sucias y limpias, o elementos pequeños entre el área, con el fin de reducir y minimizar la contaminación.

SKU: B-01-12-07-000101 | **Categorías:** [Campana de extracción](#), [gabinete de flujo laminar](#), [gabinete de bioseguridad](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La ventana de transferencia de la sala limpia se utiliza principalmente para equipos auxiliares generales, zonas limpias y sucias entre las áreas sucias y limpias o artículos pequeños entre áreas, para reducir el número de áreas limpias la habitación abrió la sala limpia, minimice la contaminación

constituyen los materiales

Marco exterior de la placa de enfriamiento pensu procesamiento: acero inoxidable

Tanque: acero inoxidable

El dispositivo electrónico y mecánico para enclavar la puerta lateral no puede abrirse

En ambos lados de la caja abierta con señal se puede saber que se abre inmediatamente.

Especificaciones Tecnicas

| Codigo del Producto | Modelo | Dimensión interior (LxWxD) | Dimensión (LxWxH) |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| B-01-12-07-000101 | BellCajPasAceIno-400 | 400x400x400 | 520x480x460 |
| B-01-12-07-000102 | BellCajPasAceIno-500 | 500x500x500 | 620x580x560 |
| B-01-12-07-000103 | BellCajPasAceIno-600 | 600x600x600 | 720x680x660 |
| B-01-12-07-000104 | BellCajPasAceIno-700 | 700x700x700 | 820x780x760 |
| B-01-12-07-000105 | BellCajPasAceIno-800 | 800x800x800 | 920x880x860 |
| B-01-12-07-000106 | BellCajPasAceIno-900 | 900x900x900 | 1020x1080x960 |
| B-01-12-07-000107 | BellCajPasAceIno-1000 | 1000x1000x1000 | 1120x1080x1060 |
| B-01-12-07-000108 | BellCajPasAceIno-280 | 280x320x340 | 400x400x400 |
| B-01-12-07-000109 | BellCajPasAceIno-380 | 380x420x440 | 500x500x500 |
| B-01-12-07-000110 | BellCajPasAceIno-489 | 489x520x540 | 600x600x600 |
| B-01-12-07-000111 | BellCajPasAceIno-540 | 540x620x640 | 700x700x700 |
| B-01-12-07-000112 | BellCajPasAceIno-680 | 680x720x740 | 800x800x800 |
| B-01-12-07-000113 | BellCajPasAceIno-780 | 780x820x840 | 900x900x900 |

| Código del Producto | Modelo | Dimensión interior (LxWxD) | Dimensión (LxWxH) |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| B-01-12-07-000114 | BellCajPasAcelno-880 | 880x920x940 | 1000x1000x1000 |

PASS BOX

TYPE CLEAN TRANSFER WINDOW

- ▶ Average speed:0.2m-0.60/m/s
- ▶ Noise:62db(A)
- ▶ Power:AC 220V/50HZ



PRODUCT INTRODUCTION





Sample port



Dust port

High efficiency differential pressure gauge

Control panel



Visible window



PRODUCT PHOTOGRAPH



PRODUCT DETAILS



Seal ring

Guarantee Sealing Device

Control panel

Working state of digital window LCD





Differential pressure gauge

Dust vent, sampling port

Internal structure

Internal structure of transfer window



INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[Acero inoxidable](#)

COTECNO