


## CAJA DE PASO ESTÁTICA DE ACERO INOXIDABLE 500



La ventana de transferencia de la sala blanca se utiliza principalmente para equipos auxiliares generales, entre las áreas sucias y limpias, o elementos pequeños entre el área, con el fin de reducir y minimizar la contaminación.

**SKU:** B-01-12-07-000102 | **Categorías:** [Caja de Paso](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La ventana de transferencia de la sala limpia se utiliza principalmente para equipos auxiliares generales, zonas limpias y sucias entre las áreas sucias y limpias o artículos pequeños entre áreas, para reducir el número de áreas limpias la habitación abrió la sala limpia, minimice la contaminación

### constituyen los materiales

Marco exterior de la placa de enfriamiento pensu procesamiento: acero inoxidable

Tanque: acero inoxidable

El dispositivo electrónico y mecánico para enclavar la puerta lateral no puede abrirse

En ambos lados de la caja abierta con señal se puede saber que se abre inmediatamente.

### Especificaciones Tecnicas

Codigo del Producto	Modelo	Dimensión interior (LxWxD)	Dimensión (LxWxH)
B-01-12-07-000101	BellCajPasAceIno-400	400x400x400	520x480x460
B-01-12-07-000102	BellCajPasAceIno-500	500x500x500	620x580x560
B-01-12-07-000103	BellCajPasAceIno-600	600x600x600	720x680x660
B-01-12-07-000104	BellCajPasAceIno-700	700x700x700	820x780x760
B-01-12-07-000105	BellCajPasAceIno-800	800x800x800	920x880x860
B-01-12-07-000106	BellCajPasAceIno-900	900x900x900	1020x1080x960
B-01-12-07-000107	BellCajPasAceIno-1000	1000x1000x1000	1120x1080x1060
B-01-12-07-000108	BellCajPasAceIno-280	280x320x340	400x400x400
B-01-12-07-000109	BellCajPasAceIno-380	380x420x440	500x500x500
B-01-12-07-000110	BellCajPasAceIno-489	489x520x540	600x600x600
B-01-12-07-000111	BellCajPasAceIno-540	540x620x640	700x700x700
B-01-12-07-000112	BellCajPasAceIno-680	680x720x740	800x800x800
B-01-12-07-000113	BellCajPasAceIno-780	780x820x840	900x900x900

<b>Código del Producto</b>	<b>Modelo</b>	<b>Dimensión interior (LxWxD)</b>	<b>Dimensión (LxWxH)</b>
B-01-12-07-000114	BellCajPasAcelno-880	880x920x940	1000x1000x1000

**PASS BOX**

## **TYPE CLEAN TRANSFER WINDOW**

- ▶ Average speed:0.2m-0.60/m/s
- ▶ Noise:62db(A)
- ▶ Power:AC 220V/50HZ



## PRODUCT INTRODUCTION





Internal structure

Sample port



High efficiency differential pressure gauge

Dust port

Control panel



Visible window

## PRODUCT PHOTOGRAPH



## PRODUCT DETAILS



Seal ring

Guarantee Sealing Device

Control panel

Working state of digital window LCD





Differential pressure gauge

Dust vent, sampling port

Internal structure

Internal structure of transfer window





## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[Acero inoxidable](#)

COTECNO